

美国 Sterlitech 集团陶瓷膜

这些陶瓷膜可以用于微孔过滤、超滤、纳米级过滤，2.5mm 厚，有两种可选直径：47mm，90mm。MF 陶瓷膜的活性层是二氧化钛，UF/NF 的活性层是氧化锆。以下全部陶瓷膜都使用 ATZ（氧化铝，二氧化钛，氧化锆）支撑层。

化学相容性表

平板式膜文件

陶瓷膜可选：

陶瓷膜：

Sterlitech 陶瓷膜是为在实验室应用设计的一类无机平板式滤膜。

购买 26 种产品：

Sterlitech 陶瓷平板式膜支架适用于直径 47mm，90mm 的膜。

购买 9 种产品：

Valisette 陶瓷测试元件

Valisette 陶瓷测试元件盒是由 316L 不锈钢材料制成，为分离过程选择最适合的横向流/切向流陶瓷膜。

购买 5 种产品：

平板式陶瓷膜支架配件：

Sterlitech 提供一些陶瓷膜支架配件，可以单独买

购买 15 种产品：