


确保多用性和易用性

AbrasiMet™ M 用户界面简单，易于客户操作。其设计紧凑，大空间的切割室及滑动安全门，为用户提供了简单快速的解决方案，以满足其切割需求。

订货信息

产品编号	描述
10-10107-200	AbrasiMet M (200V, 50/60Hz)
10-10107-200C	AbrasiMet M (200V, 50/60Hz) CSA
10-10107-400	AbrasiMet M (400V, 50/60Hz)
10-2166-200	适用于 AbrasiMet M 的循环水箱 (200V, 50/60Hz)
10-2166-400	适用于 AbrasiMet M 的循环水箱 (400V, 50/60Hz)
10-6010	Cool 3 (2.6gal, 10L)
10-3545	中型快速夹紧夹具 (R)
10-3544	中型快速夹紧夹具 (L)
10-3541	中型平推夹具组件 (R)
10-3540	中型平推夹具组件 (L)
10-3531	小型垂直夹具组件
10-3532	小型垂直夹具垫块
10-3527	V 形夹具组件



技术规格

	AbrasiMet M	
操作方式	手动	
电机功率	5.5hp [4kW]	
总电源	400VAC 或 200VAC, 3 相, 50/60Hz	
切割片移动方向	Z 轴	
最大试样长度	25in [635mm]	
切割片尺寸	10in [254mm]	12in [304.8mm]
切割片至台面距离	6.8in [172mm]	5.8in [147mm]
切割能力	3in [76.2mm]	4in [102mm]
切割片转速	3000rpm	2600rpm

	AbrasiMet M
照明	2 根 LED 照明灯带
双刀片切割宽度	0.06in-1in [1.52mm-25.4mm] @ 0.06in 增量
设备尺寸	长度: 31.1in [791mm] 宽度: 27.3in [694mm] 高度: 25.7in [653mm] (护罩闭合) 高度: 36.2in [919mm] (护罩开放)
T 型槽工作台尺寸	9.8in x 7.1in [250mm x 180mm] (L) 9.8in x 4.5in [250mm x 115mm] (R)
安全功能	安全锁 急停按钮
遵循标准	CE 指令

西努光学
电话: 400-6807517
网址: <http://www.cinv.cn>
E-Mail: dushilei@cinv.cn
地址: 上海市浦东新区浦东南路滨江2250号A座301室

Cinv
Your Optical Solutions



AbrasiMet™ M

手动砂轮切割机



滑动型安全门

凭借滑动安全门设计, 进入切割室
进行切割操作简单快捷



轻松更换切割片

自紧固锁紧螺母使得更换刀片时
无需使用工具, 更换过程轻松快捷



双刀片切割

附带的配件包可实现同时在样品
两个位置进行切割, 可减少一半的
切割时间




优化的设置

轻松为 10in [254mm] 或
12in [305mm] 砂轮切割片
设置最优转速, 最大限度提
高刀片性能



更大的切割室空间

最大化的切割室空间可实现
多种夹持方式并方便放置
试样



可清洗性

利用外置开关可轻松选择
直接刀片冷却和手持式直
冲软管

耐用、省力、可靠