



英国
Elcometer Limited
Manchester M43 6BU
Tel: +44 (0)161 371 6000
Fax: +44 (0)161 371 6010
e-mail: sales@elcometer.com

法国
Elcometer Sarl
45430 Bou
Tel: +33 (0)2 38 86 33 44
Fax: +33 (0)2 38 91 37 66
e-mail: fr_info@elcometer.com

美国
Elcometer Inc
Rochester Hills Michigan 48309
Tel: +1 248 650 0500
Toll Free: 800 521 0635
Fax: +1 248 650 0501
e-mail: inc@elcometer.com

德国
Elcometer Instruments GmbH
D-73431 Aalen
Tel: +49(0)7361 52806 0
Fax: +49(0)7361 52806 77
e-mail: de_info@elcometer.de

亚洲和远东
Elcometer (Asia) Pte Ltd
Singapore 589472,
Tel: +65 6462 2822
Fax: +65 6462 2860
e-mail: asia@elcometer.com

比利时
Elcometer SA
B-4681 Hermalle /s Argenteau
Tel: +32 (0)4 379 96 10
Fax: +32 (0)4 374 06 03
e-mail: be_info@elcometer.com

日本
Elcometer KK
Nisso Dai 23 Building, Room 804,
3-8-25, Toranomom, Minato-ku,
Tokyo 105-0001
Tel: +81-3-6869-0770
Fax: +81-3-6809-1442
e-mail: jp_info@elcometer.com


荷兰
Elcometer NL
3584 BH Utrecht
Tel: +31 (0)30 210.7005
Fax: +31 (0)30 210.6666
email: nl_info@elcometer.com

密度,
研磨细度板,
浸杯和流杯,
旋转粘度计, 闪点,
冲击力试验仪, 材料厚度,
耐洗和耐磨, 涂膜器,
轴弯曲测试, 光泽度, 测厚仪,
颜色, 表面粗糙度, 湿膜厚度, 湿度,
干膜厚度, 数字式涂层测厚仪, 气候测试,
附着力, 针孔检测仪, 检测套装, 莱恩粘附度杯,
孔隙率/(直流)电火花检漏检测, 软件,
布散, 电动/自动涂膜机, 干燥时间记录仪,
耐洗和耐磨, 硬度, 弹力和形变, 表面清洁度,
粉末厚度, 光泽度和影像清晰度(DOI)仪,
拉拔式附着力测试, 露点仪, 十字划割,
炉温数据跟踪仪, 表面污染测试套装,
超声波测厚仪, 检测附件,
ElcoMaster



Elcometer 122
Testex® Replica Tape
www.elcometer.com

Elcometer 122



标准:

ASTM D 4417-C, BS 7079-C5,
ISO 8503-5, NACE RP0287,
US Navy NSI 009-32,
US Navy PPI 63101-000

Testex® Replica Tape

Elcometer 122 Testex测试带由泡沫组成，其底面不可压缩。将泡沫面嵌入待测表面拓印，压出一个永久性的峰顶到谷底的表面铸型，然后使用Elcometer 124 测厚仪来测量。

Elcometer 122 Testex®测试带有三种粗糙度范围。选择能够真实反应待测粗糙度的测量带范围非常重要。

- 对于处在20和38 μ m之间的粗糙度：Coarse复制带
- 对于处在38和64 μ m之间的粗糙度：Coarse和X-Coarse复制带平均值
- 对于处在64和115 μ m之间的粗糙度：X-Coarse复制带
- 对于115 μ m以上的粗糙度：X-Coarse Plus复制带

每卷可测量50次。

技术规格

产品描述	粗糙度范围		部件编号			
	公制	英制	1卷	10个装	50个装	100个装
Elcometer 122 Coarse	20 - 64 μ m	0.8 - 2.5mils	E122----B1	E122----B10	E122----B50	E122----B100
Elcometer 122 X-Coarse	38 - 115 μ m	1.5 - 4.5mils	E122----C1	E122----C10	E122----C50	E122----C100
Elcometer 122 X-Coarse Plus	115 - 127 μ m	4.5 - 5.0mils	E122----F1	E122----F10	E122----F50	E122----F100

相关产品



Elcometer 124 测厚仪

Elcometer 124 测厚仪用来测量Elcometer 122 Testex复制带拓印下来的表面轮廓峰顶到谷底的高度。

- 有公制和英制两种版本可选
- 使用快速方便
- 按照标准所要求的砧压方式



Elcometer 224 数字式表面粗糙度仪

Elcometer 224具有最新的表面粗糙度测量技术。测量快速准确，界面友好，带蓝牙Bluetooth®，可带或不带记忆。Elcometer 224高级型带蓝牙Bluetooth® 无线技术可存储多达 2,500批次，150,000个读数。



Elcometer 123 表面粗糙度仪

Elcometer 123表面粗糙度仪（模拟仪器）使用简单，与Elcometer 224使用方法相似，测量的是喷射处理表面从峰顶到谷底的高度。



Elcometer 125 表面比较器

表面比较器极其耐用，可用来评估喷砂或喷丸表面的粗糙度情况。Elcometer 125表面比较器作参考，每种比较器上有四个粗糙度等级，拿喷砂表面和它们做比较。粗糙度以微米计。



Elcometer 127 Keane-Tator表面比较器和放大器

Elcometer 127系列表面比较器有喷细砂、喷丸或喷粗砂型表面粗糙度。每种比较器含5个粗糙度等级，范围是0.5-5.5mils。比较器和Elcometer 127照明放大镜一起使用，每个比较器中央有个孔，可做清楚的目视比较。