



应用领域:

- 常规实验室需要使用加热制冷浴槽/恒温器的实验,可以直接将样品放置在开口浴槽中恒温
- 对温度要求较高的实验
- 蒸馏装置
- 夹套反应釜
- 高压灭菌装置
- 中试反应系统

程控型加热制冷浴槽/恒温循环器


温度范围: $-50 \sim +200^{\circ}\text{C}$

ME与MA相比, 区别为:

- 采用高亮VFD显示屏, 可显示更多参数, 可进行远距离观察
- 可连接Pt100温度传感器, 可将温度控制点外延至仪器外部, 实现对其它装置的准确控温
- 内置温度控制程序, 可以进行自动温度控制


加热曲线:

浴液: Thermal浴油



制冷曲线:

浴液: Thermal浴油



- 程控型系列加热恒温循环器, 均设计有四重安全保护功能



1.Warning System for low liquid level
低液位预警功能



2.High temperature cut-off
过温自动切断功能调节/防止干烧



3.Early warning system for high/low temperature limits
高低温报警功能



4.Smart pump智能可调循环泵

欢迎来电咨询和网站访问:

艾滕仪器(上海)有限公司

www.estonetech.com.cn www.estone-cn.com

Add: 上海市徐汇区宜山路705号科技大厦B座1808室

Tel: 021-64385855 Fax: 021-64385565

Email: info@estonetech.com.cn